



Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M6–20, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	335620 8
GTIN	4045197152732
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

Tapphylsor **med** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

Skärandegängtapp, skaft-Ø	8 mm
skaftstorlek	6,2 mm
Gängtappsområde	M6–20
Utvändig-Ø D	50 mm
Skaft-Ø d	31 mm

Anslutningslängd L	35 mm
Utkragningslängd H	34 mm
Produktslag	Snabbytesinsats