

**Verktgshållare form C2 axiell vänster, Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319110 50
GTIN	4045197373748
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Teknisk beskrivning

l_1	100 mm
h_2	41 mm
Skaftbredd b_3	26 mm
b_2	50 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
h_5	50 mm
b_1	100 mm

Datablad

Skaftdiameter d_1	50 mm
h_6	60 mm
h_1	32 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare