

**Verkt ygsh allare form C1 axiell h oger, Skaftdiameter d1: 40 mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319100 40
GTIN	4045197191069
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utf rande:**

- S tth rddad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Anv ndningsdata:

F r  ndbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Skaftbredd b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Teknisk beskrivning

h ₆	48 mm
l ₁	85 mm

Skafthbredd b_3	20,5 mm
b_2	42,5 mm
b_1	85 mm
h_2	34 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
h_5	32,5 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
h_1	25 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare

Tillbehör

Monteringsnyckel för kulmunstycke Storlek 10	319003 10
--	-----------