

HOLEX**Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M14–33, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 28mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335640 28
GTIN	4045197336095
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

Tapphylsor **med** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

Skärandegängtapp, skaft-Ø	28 mm
skaftstorlek	22 mm
Gängtappsområde	M14–33
Utvändig-Ø D	72 mm
Skaft-Ø d	48 mm

Anslutningslängd L	55,5 mm
Utkragningslängd H	45 mm
Produktslag	Snabbytesinsats