

Garant**eco-verktygshållare form C4 axiell vänster, Skaftdiameter d1: 40 mm**

Beställningsdata

Ordernummer	319171 40
GTIN	4045197523815
Artikelklass	31V

Beskrivning

Utförande:

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

GARANT eco – för användning med normala skärhållare, GARANT eco – systemets sticksvarvhållare nr 273830 – 273891 och GARANT eco – grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Skaftbredd b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Teknisk beskrivning

b_2	42,5 mm
Skaftbredd b_3	20,5 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
h_2	34 mm
h_1	25 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm
l_1	85 mm
b_1	85 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare