



Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M14–33, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 14mm



Beställningsdata

Ordernummer	335640 14
GTIN	4045197336026
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

Tapphylsor **med** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

Skärandegängtapp, skaft-Ø	14 mm
skaftstorlek	11 mm
Gängtappsområde	M14–33
Utvändig-Ø D	72 mm
Skaft-Ø d	48 mm

Anslutningslängd L	55,5 mm
Utkragningslängd H	45 mm
Produktslag	Snabbytesinsats