



## Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 30, Hål d2 (H6): 32 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	319200 32
GTIN	4045197191137
Artikelklass	32V

### Beskrivning

#### Användningsdata:

För borring med vändskärsborr med kylmedelstillförel.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Färgkod VDI-skaft: VDI 30

Utvändig diameter  $d_3$ : 52 mm

$l_{1-0,2}$ : 71 mm

$l_2$ : 63 mm

### Teknisk beskrivning

Hål $d_2$ (H6)	32 mm
Utvändig diameter $d_3$	52 mm
$l_2$	63 mm
$l_{1-0,2}$	71 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
$d_6$	68 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

Produktslag

VDi-verktygshållare