

**Reduceringshylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319426 25/12
GTIN	4045197586605
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktyget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d ₁	25 mm
Ø d ₄	29 mm
Spänn diameter d ₂	12 mm
l ₂	4 mm
Utförande	Klämstift
l ₁	50 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring