

**Reduceringshylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 25/14mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319426 25/14 |
| GTIN | 4045197586612 |
| Artikelklass | 32V |

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktyget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Utförande | Figur 2 |
| Ø d ₄ | 29 mm |
| l ₁ | 50 mm |
| Skaftdiameter d ₁ | 25 mm |
| Spänn diameter d ₂ | 14 mm |
| l ₂ | 4 mm |
| Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |