



Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 40, Hål d₂ (H6): 25 mm



Beställningsdata

Ordernummer	319250 25
GTIN	4045197191175
Artikelklass	32V

Beskrivning

Användningsdata:

För borring med vändskärsborr med kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Färgkod VDI-skaft: VDI 40

Utvändig diameter d₃: 45 mm

l₁ -0,2: 75 mm

l₂: 59 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter d ₃	45 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	59 mm
Hål d ₂ (H6)	25 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
d ₆	83 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktlag

VDi-verktygshållare