

**Reduceringshylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 25/18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319426 25/18
GTIN	4045197586636
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktuget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter d <sub>1</sub>	25 mm
Utförande	Figur 2
l <sub>2</sub>	4 mm
Ø d <sub>4</sub>	29 mm
l <sub>1</sub>	50 mm
Spänn diameter d <sub>2</sub>	18 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring