



Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 40, Hål d₂ (H6): 40 mm



Beställningsdata

Ordernummer	319250 40
GTIN	4045197191199
Artikelklass	32V

Beskrivning

Användningsdata:

För borring med vändskärsborr med kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Färgkod VDI-skaft: VDI 40

Utvändig diameter d₃: 65 mm

l₁ -0,2: 90 mm

l₂: 73 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter d ₃	65 mm
l ₁ -0,2	90 mm
l ₂	73 mm
Hål d ₂ (H6)	40 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
d ₆	83 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktlag

VDi-verktygshållare