

**Reduceringshylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 25/20mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 319426 25/20  |
| GTIN         | 4045197586643 |
| Artikelklass | 32V           |

**Beskrivning****Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktyget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| $l_2$               | 4 mm                            |
| Utförande           | Avlångt hål                     |
| $\varnothing d_4$   | 29 mm                           |
| $l_1$               | 50 mm                           |
| Spänndiameter $d_2$ | 20 mm                           |
| Skaftdiameter $d_1$ | 25 mm                           |
| Produktslag         | Reducerhylsa med utdragssäkring |