

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 50, Hål d2 (H6): 20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319255 20
GTIN	4045197373854
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Användningsdata:**

För borring med vändskärsborr med kylmedelstillförel.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Färgkod VDI-skaft: VDI 50

Utvändig diameter d<sub>3</sub>: 40 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

**Teknisk beskrivning**

Hål d <sub>2</sub> (H6)	20 mm
Utvändig diameter d <sub>3</sub>	40 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50

Produktlag

VDi-verktygshållare