

**Reduceringshylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 40/12mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 319426 40/12  |
| GTIN         | 4045197586780 |
| Artikelklass | 32V           |

**Beskrivning****Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktuget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Utförande            | Klämstift                       |
| $l_1$                | 58 mm                           |
| $l_2$                | 5 mm                            |
| Skaftdiameter $d_1$  | 40 mm                           |
| Spänn diameter $d_2$ | 12 mm                           |
| Ø $d_4$              | 44 mm                           |
| Produktslag          | Reducerhylsa med utdragssäkring |