

**Reduceringshylsa, Skaft-Ø d1 / spänn-Ø d2: 40/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319426 40/14
GTIN	4045197586797
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktuget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

l_2	5 mm
Spänn diameter d_2	14 mm
Utförande	Avlångt hål
Ø d_4	44 mm
l_1	58 mm
Skaft diameter d_1	40 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

