

**Pappersmaskeringstejpsats, Breddxlängd (mmxm): 25X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083645 25X50
GTIN	4005801208460
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**tesakrepp® 4329** är en **svagt kräppad** tunn och **flexibel pappersmaskeringstejp**, har hög våtsliphållfasthet och god **lack- och spackelfasthållning**. Därutöver lämpar den sig också för allmänna **maskerings- och lackeringsarbeten** vid temperaturbelastningar upp till 70 °C.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek	0,13 mm
Bredd	25 mm
tillverkarens beteckning	tesakrepp® 4329
Färg	gulaktig
Längd	50 m
Elasticitet	10 %

Häftmassa	naturgummi
Draghållfasthet	0,33 N/mm
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Hållarmaterial	Papper
anmärkning	handavrivningsbar
anmärkning	skrivbar
anmärkning	återupplösbar
Antal tejper	12
temperaturbeständig upp till	70 °C
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Liner finns	nej
Limstyrka på stål	0,28 N/mm
Användning	Täckarbeten
Slag av tejp	Enkelsidig
Produktslag	Tejp