



Gängtapp, förlängning, Typ: 3L



Beställningsdata

Ordernummer	338400 3L
GTIN	4045197336644
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

- **Lång resp. extralång version.**
- **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
- **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
- **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

för gängskaftdiameter d_2	4,5 mm
för inspänningslängd l_1	23 mm
Förlängning L_2	70 mm
Förlängningsstångens diameter D_3	6 mm
Förlängning L_3	230 mm
Förlängning K_2	4,9 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M6
för fyrkant K_1	3,4 mm
Förlängningsstångens diameter D_4	8,4 mm

för gängans nominella diameter d_1 DIN 371

M4

Produktlag

förlängningsstång