



## Gängtapp, förlängning, Typ: 8L



### Beställningsdata

Ordernummer	338400 8L
GTIN	4045197336743
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Lång resp. extralång version.**
- **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
- **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
- **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

för gängskaftdiameter $d_2$	10 mm
Förlängning $K_2$	8 mm
Förlängning $L_2$	80 mm
för inspänningslängd $l_1$	33 mm
Förlängningsstångens diameter $D_3$	10 mm
Förlängning $L_3$	230 mm
för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 371	M10
för fyrkant $K_1$	8 mm
Förlängningsstångens diameter $D_4$	15 mm

Produktlag

förlängningsstång