

SWISS TOOLS

**Borrstångshållare Vänster, PSC, Skaft-Ø / vändskärsstorlek – A-mått:  
40/15-110mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320406 40/15-110
GTIN	2050001715159
Artikelklass	36D

**Beskrivning****OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 – 320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Reservdel	P05
Vändskärsstorlek	15
Axelspetsavstånd f	22 mm
utkragninglängd A-mått	110 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>1</sub> min	40 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
Skaft-Ø	40 mm
Effektiv längd L <sub>N</sub>	90 mm
fäste	PSC
Användning	Vänster
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Produktlag	Borstångshållare