

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Självspännande, högeffektiv borrhuck, Typ: 130****Beställningsdata**

Ordernummer	341000 130
GTIN	4045197308344
Artikelklass	33A

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindelns.

Norm:**DIN 238****Teknisk beskrivning**

Borrdorn	B 16
Borrhuvudlängd öppen	90,5 mm
Borrhuvudlängd stängd	103 mm
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
Typ	130
spännvidd	1 - 13 mm
Utvändig Ø	50 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

