

SWISS TOOLS

**Borrstångshållare Vänster, PSC, Skaft-Ø / vändskärsstorlek – A-mått:
63/15-140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Artikelklass	36D

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 – 320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_1 min	50 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
Reservdel	P05
Vändskärsstorlek	15
utkragningslängd A-mått	140 mm
Axelspetsavstånd f	27 mm
Skaft-Ø	63 mm
Effektiv längd L_N	118 mm
fäste	PSC
Användning	Vänster
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Produktlag	Borstångshållare