



Gängtapp, förlängning med invändig kylning, Typ: 7L



Beställningsdata

Ordernummer	338450 7L
GTIN	4045197603593
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

- **Lång resp. extralång version.**
- **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
- **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
- **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**

Med invändig kylmedelstillförsel.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Förlängningsstångens diameter D_3	9 mm
Förlängning L_2	80 mm
Förlängning K_2	7 mm
Förlängning L_3	230 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M12
för fyrkant K_1	7 mm
för gängskaftdiameter d_2	9 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 371	M9

Förlängningsstångens diameter D_4	15 mm
för inspänningslängd l_1	31 mm
Produktslag	förlängningsstång