



## Gängtapp, förlängning, Typ: 10L



### Beställningsdata

Ordernummer	338400 10L
GTIN	4045197336781
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 374/376	M16
för fyrkant $K_1$	9 mm
för inspänningslängd $l_1$	36 mm
Förlängning $L_3$	230 mm
Förlängningsstångens diameter $D_3$	12 mm
Förlängningsstångens diameter $D_4$	18 mm
Förlängning $K_2$	9 mm
Förlängning $L_2$	90 mm
för gängskaftdiameter $d_2$	12 mm

Produktlag

förlängningsstång