



Självspännande, högeffektiv borrhuck Spiro, Typ: 65/10



Beställningsdata

Ordernummer	341010 65/10
GTIN	4019208198071
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrhörn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 6,5 mm
Typ	65/10
Borrhörn	B 10
Borrhuvudlängd öppen	61,5 mm
Borrhuvudlängd stängd	68 mm
Maximal diameter borrhucksdorn	10,094 mm
Utvändig Ø	34 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

