



Bänkslipmaskin DS med utsug, 400 V, Typ: DS07/200A



Beställningsdata

Ordernummer	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Artikelklass	03S

Beskrivning

Utförande:

Dubbelslipmaskin med utsug inbyggt i stativet.

Slipdammet filtreras effektivt bort med först ett vattenfilter och därefter ett för- och ett huvudfilter av syntetmaterial. **Levereras utan slipskivor.**

OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

effektförbrukning: 500 W

maximalt varvtal: 2900 min⁻¹

slipskivans Ø D: 200 mm

slipskivans tjocklek T: 25 mm

slipskivans hål-Ø H: 51 mm

utsugsvolym: 6 m³/min

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	500 W
vikt	95 kg

maximalt varvtal:	2900 min ⁻¹
utsugsvolym	6 m ³ /min
tillverkarens beteckning	DS07/200A
slipskivans tjocklek T	25 mm
slipskivans hål-Ø H	51 mm
slipskivans Ø D	200 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Dubbelslipmaskin

Tillbehör

Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60