

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Självspännande, högeffektiv borrhuck, Typ: 65/12****Beställningsdata**

Ordernummer	341000 65/12
GTIN	4045197308306
Artikelklass	33A

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindelns.

Norm:**DIN 238****Teknisk beskrivning**

Borrdorn	B 12
Typ	65/12
Borrhuvudlängd stängd	68 mm
Borrhuvudlängd öppen	61,5 mm
Maximal diameter borrhucksdorn	12,056 mm
spännvidd	0,5 - 6,5 mm
Utvändig Ø	34 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

