



ER-hylschuckar Form ADB, BT 50 kort, För ER-spännhylsor: 25 ER



Beställningsdata

Ordernummer	302820 25
GTIN	4250122615415
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.
Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B**.

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.
Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 16 mm

utkragningslängd A-mått: 70 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

Reserv ER-spännmutter: 25

ER-chucknyckel: 25

Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	25
ER-chucknyckel	25

utkragningslängd A-mått	70 mm
Reserv ER-spännmutter	25
spännvidd	1 - 16 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	BT 50 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309373 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309374 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309374 7
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309374 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308960 5

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309375 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309373 16
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309375 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309373 2
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308959 3
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309374 5
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 50 SK	308820 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308962 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309374 15

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309373 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309374 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm	309373 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 13 mm	309373 13
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309374 3
ER-spänntångsats 7 delar, 4 – 16 mm med tätning	309022
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309375 8
ER-spänntångsats HP med tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309373 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308962 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308959 11

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 15 mm	309373 15
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309374 9
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308941 3
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308960 15
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309374 10
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309375 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309374 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308962 10
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308810 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 13 mm	308962 13
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	308962 11
	309430 7

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation
nom. spänn-Ø d 7 mm

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309373 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm med tätning och munstycken	309245
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 12 mm	309373 12
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm med tätning	309244
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309375 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309373 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309373 4
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308812 50
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309374 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 7 mm	308962 7
	309375 4

ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom.
spänn-Ø d 4 mm

Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309373 9
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309373 3
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309430 8
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 50 SK	308830 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309374 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 15 mm	308962 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308960 2