



Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 16/16



Beställningsdata

Ordernummer	342215 16/16
GTIN	4019208062747
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Backarna är härdade.

För höger- och vänstergång.

Med borchuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrhningsarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

Maximal diameter borchucksdorn	15,733 mm
Typ	16/16
Borrhuvudlängd stängd	86,5 mm
Borrdorn	B 16
spännvidd	3 - 16 mm

Utvändig Ø	50 mm
passande kuggkransnyckel	S3
Produktslag	Kuggkransborrchuck