



## Självspännande borrchuck Supra med SKS, Typ: 13/12



### Beställningsdata

Ordernummer	341455 13/12
GTIN	4019208069067
Artikelklass	39R

### Beskrivning

#### Utförande:

Med **spännkraftsäkring (SKS)** för slagbormaskiner. För höger- och vänstergång.

Med borrchuckdorn DIN 238

#### Användningsdata:

För montering på borrdorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

### Teknisk beskrivning

Maximal diameter borrchucksdorn	12,065 mm
Borrdorn	B 12
Borrhuvudlängd stängd	90 mm
Typ	13/12
spännvidd	1 - 13 mm
Utvändig Ø	42,5 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri