

**Garant****Självspännande borrhuck, Typ: 130****Beställningsdata**

Ordernummer	341250 130
GTIN	4045197152817
Artikelklass	31K

**Beskrivning****Utförande:**

**Högeffektiv** trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

**Användningsdata:**

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrhörn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindel.

**Norm:****DIN 238****Teknisk beskrivning**

Borrhuvudlängd stängd	103 mm
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
Borrhörn	B 16
spännvidd	1 - 13 mm
Typ	130
Borrhuvudlängd öppen	90,5 mm
Utvändig Ø	50 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

