



Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 13-1/2



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 342225 13-1/2 |
| GTIN | 4019208415901 |
| Artikelklass | 39R |

Beskrivning

Utförande:

Backarna är härdade.

För medursrotation. **Chucken kan användas för höger- och vänstergång**, eftersom den är säkrad med en skruv (vänstergängad).

Användningsdata:

För allmänna borrhuvningsarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------------|
| spännvidd | 1,5 - 13 mm |
| Borrhuvudlängd stängd | 74 mm |
| Typ | 13-1/2 |
| Utvändig Ø | 42,4 mm |
| fäste | 1/2-20 tum |
| passande kuggkransnyckel | S2 |

Produktlag

Kuggkransborrchuck