



Borrchuckar med nyckelfri låsning Extra RV Utförande i plast, Typ: 10-3/8



Beställningsdata

Ordernummer	342200 10-3/8
GTIN	4019208415024
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

- Nyckelfri borrhuck med självverkande radiallåsning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).
- Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.
- Hög rundgångsnoggrannhet.
- Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).

Utrustad med startskydd.

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 10 mm
Borrhuvudlängd stängd	60,9 mm
maximal maskineffekt	550 W
Typ	10-3/8
Utvändig Ø	42,7 mm
fäste	3/8-24 tum
Borrhuvudlängd öppen	55 mm
Nyckelfri låsning	ja
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

