

**Instickskaft med MK-skaft, MK/borrdorn: 1/10****Beställningsdata**

Ordernummer	342500 1/10
GTIN	4045197296771
Artikelklass	32X

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

Exakt, prisvärt utförande.

Användningsdata:

För montering av borrchuckar på bormaskiner, svarvar, borrar m.m.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Borrchuckkon DIN 238	B 10
morsekona MK storlek	1
Ø Dorn, D	10,094 mm
Produktslag	chuckfäste