

**ER-spännhylsa med tätning och munstycken, ER 25, nom. spänn-Ø d: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308962 10 |
| GTIN | 4045197645135 |
| Artikelklass | 32Z |

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

Tätade utföranden med munstycken endast för nominell Ø.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d | 10 mm |
| fäste | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm |
| Typ | 429 E |
| Utvändig-Ø D | 26 mm |
| totalängd L | 34 mm |
| Produktslag | Spännhylsa |

