

**ER-spännhylsa med tätning och munstycken, ER 25, nom. spänn-Ø d: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308962 11
GTIN	4045197645142
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

Tätade utföranden med munstycken endast för nominell Ø.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	11 mm
fäste	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	429 E
Utvändig-Ø D	26 mm
totalängd L	34 mm
Produktslag	Spännhylsa

