

**Precisionskräpptejp, Breddxlängd (mmxm): 30X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

tesakrepp® 4334 består av en extra tunn och rivhållfast pappersbärare. Möjliggör god positioneringsbarhet och lämpar sig för utomhusanvändning i upp till 8 veckor samt för högklassiga **spackel-, målnings- och lackeringsmetoder med skarpa lack- och färgkanter**. Den ska användas på olika känsliga ytor, t.ex. glas, aluminium, HPVC och trä.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Längd	50 m
Tjocklek	0,09 mm
tillverkarens beteckning	tesakrepp® 4334
Bredd	30 mm
Färg	gulaktig

Liner finns	nej
Antal tejper	1
Häftmassa	Akryl
temperaturbeständig upp till	120 °C
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	skrivbar
anmärkning	handavrivningsbar
Draghållfasthet	0,3 N/mm
Hållarmaterial	Papper
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Elasticitet	4 %
Användning	Täckarbeten
Limstyrka på stål	0,19 N/mm
Slag av tejp	Enkelsidig
Produktslag	Tejp