

Dorring, smal, Invändig-Ø×tjocklek b1: 16X0,5mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309920 16X0,5 |
| GTIN | 4045197306685 |
| Artikelklass | 37D |

Beskrivning**Utförande:**

0,03 till 1 mm breda. Skurna av härdat bandstål. Avvikelsen från bredd b1 och dess parallellitet beror på toleransen för utgångshalvfabrikatet enligt DIN 1544.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tjocklek b ₁ | 0,5 mm |
| Utvändig Ø | 25 mm |
| inner-Ø | 16 mm |
| Utförande | smal |
| Norm | DIN 2084 |
| Produktslag | Fräsdorring |