

**Garant****HSK-kylmedierör, för HSK: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	309880 80
GTIN	4045197273949
Artikelklass	39Z

**Beskrivning****Utförande:**

Special-O-ring upp till 120 bar, vinkelrörlighet  $\pm 1^\circ$ , polerad, med 2 packningar.

**Kylvätskeresistenta Viton<sup>®</sup>-packningar.**

- **Finpolerad yta, härdad och brunerad.**
- **Två polerade övergångsradier.**
- **Full rörlighet tack vare två O-ringar.**
- **Seghårdade gänghylsor med valsade, högkomprimerade gängflanker.**

**Beskrivning:**

**HSK-kytlvätskerör** – liten komponent med stor verkan! Vid upp till några tusen verktygsbyten per dag är det viktigt att kunna garantera ett rent och framför allt processäkert gränssnitt mellan kylvätskeröret och maskinspindelns tätning.

**Passar till:**

HSK-verktygsfästen.

**Teknisk beskrivning**

gängaM	M20×1,5
passar fäste	HSK 80
Ø D	14 mm
totallängd L	39,5 mm
Maximalt tryck	120 bar

Vinkelrörlighet	± 1 grad
Ytbehandling	polerad
Produktslag	Kylmedierör

---

## Tillbehör

Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 80	309890 80
-------------------------------------------	-----------