

**Dorring, smal, Invändig-Ø×tjocklek b1: 22X0,03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309920 22X0,03
GTIN	4045197306715
Artikelklass	37D

**Beskrivning****Utförande:**

0,03 till 1 mm breda. Skurna av härdat bandstål. Avvikelsen från bredd b1 och dess parallellitet beror på toleransen för utgångshalvfabrikatet enligt DIN 1544.

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek b <sub>1</sub>	0,03 mm
Utvändig Ø	33 mm
inner-Ø	22 mm
Utförande	smal
Norm	DIN 2084
Produktslag	Fräsdorring