

**Dorring, smal, Invändig- $\varnothing$ ×tjocklek b1: 16X0,1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309920 16X0,1
GTIN	4045197306654
Artikelklass	37D

**Beskrivning****Utförande:**

0,03 till 1 mm breda. Skurna av härdat bandstål. Avvikelsen från bredd b1 och dess parallellitet beror på toleransen för utgångshalvfabrikatet enligt DIN 1544.

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek b <sub>1</sub>	0,1 mm
Utvändig $\varnothing$	25 mm
inner- $\varnothing$	16 mm
Utförande	smal
Norm	DIN 2084
Produktslag	Fräsdorring