

Dorring, smal, Invändig-Ø×tjocklek b1: 22X0,3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	309920 22X0,3
GTIN	4045197306760
Artikelklass	37D

Beskrivning**Utförande:**

0,03 till 1 mm breda. Skurna av härdat bandstål. Avvikelsen från bredd b1 och dess parallellitet beror på toleransen för utgångshalvfabrikatet enligt DIN 1544.

Teknisk beskrivning

Tjocklek b ₁	0,3 mm
Utvändig Ø	33 mm
inner-Ø	22 mm
Utförande	smal
Norm	DIN 2084
Produktslag	Fräsdorring