

**ER-spännhylsa med tätning och munstycken, ER 32, nom. spänn-Ø d: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309002 12
GTIN	4045197645296
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

Tätade utföranden med munstycken endast för nominell Ø.

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	12 mm
fäste	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	469 E
Utvändig-Ø D	33 mm
totalängd L	40 mm
Produktslag	Spännhylsa

