

3M**PVC-tejp, Färg: ORANGE**

Beställningsdata

Ordernummer	083636 ORANGE
GTIN	2050001712325
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

3M™ 764i kan användas för icke kritiska användningsområden, t.ex. färgmärkningar och buntningar. Den är korrosionsbeständig, flexibel, nötningsbeständig, smidig, lätt att anbringa och fuktbeständig.

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,125 mm
tillverkarens beteckning	764i
Bredd	50 mm

Längd	33 m
Färg	orange
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Elasticitet	180 %
anmärkning	slitstark
anmärkning	fuktbeständig
anmärkning	korrosionsbeständig
anmärkning	smidig
Hållarmaterial	PVC-folie
temperaturbeständig upp till	29 °C
Liner finns	nej
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Häftmassa	naturgummi
Slag av tejp	Enkelsidig
Draghållfasthet	2,28 N/mm
Limstyrka på stål	0,21 N/mm
Användning	Märkning
Användning	Tillslutning
Användning	Buntning
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Produktslag	Tejp