

**ER-spännhylsa med tätning och munstycken, ER 32, nom. spänn-Ø d: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309002 14
GTIN	4045197645319
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

Tätade utföranden med munstycken endast för nominell Ø.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	14 mm
fäste	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	469 E
Utvändig-Ø D	33 mm
totallängd L	40 mm
Produktslag	Spännhylsa

