

Dorring, smal, Invändig- \emptyset ×tjocklek b1: 40X1mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309920 40X1 |
| GTIN | 4045197307064 |
| Artikelklass | 37D |

Beskrivning**Utförande:**

0,03 till 1 mm breda. Skurna av härdat bandstål. Avvikelsen från bredd b1 och dess parallellitet beror på toleransen för utgångshalvfabrikatet enligt DIN 1544.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tjocklek b ₁ | 1 mm |
| Utvändig \emptyset | 54 mm |
| inner- \emptyset | 40 mm |
| Utförande | smal |
| Norm | DIN 2084 |
| Produktslag | Fräsdorring |