

Dorring, bred, Invändig-Ø×tjocklek b1: 13X3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	309930 13X3
GTIN	4045197307088
Artikelklass	37D

Beskrivning**Utförande:**

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad yttre-Ø, läppade planytor. Tillåten avvikelse i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden $\pm 0,1$ mm.

Teknisk beskrivning

Tjocklek b ₁	3 mm
Utvändig Ø	22 mm
inner-Ø	13 mm
Utförande	bred
Norm	DIN 2084
Produktslag	Fräsdorring