

Dorring, bred, Invändig-Ø×tjocklek b1: 27X2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	309930 27X2
GTIN	4045197307286
Artikelklass	37D

Beskrivning**Utförande:**

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad yttre-Ø, läppade planytter. Tillåten avvikelser i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden ± 0,1 mm.

Teknisk beskrivning

Tjocklek b ₁	2 mm
Utvändig Ø	41 mm
inner-Ø	27 mm
Utförande	bred
Norm	DIN 2084
Produktslag	Fräsdorring