

Dorring, bred, Invändig-Ø×tjocklek b1: 40X6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	309930 40X6
GTIN	4045197307484
Artikelklass	37D

Beskrivning**Utförande:**

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad yttre-Ø, läppade planytter. Tillåten avvikelser i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden ± 0,1 mm.

Teknisk beskrivning

Tjocklek b ₁	6 mm
Utvändig Ø	55 mm
inner-Ø	40 mm
Utförande	bred
Norm	DIN 2084
Produktslag	Fräsdorring