

Dorring, bred, Invändig-Ø×tjocklek b1: 27X4mm**Beställningsdata**

Ordernummer	309930 27X4
GTIN	4045197307309
Artikelklass	37D

Beskrivning**Utförande:**

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad yttre-Ø, läppade planytor. Tillåten avvikelse i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden $\pm 0,1$ mm.

Teknisk beskrivning

Tjocklek b ₁	4 mm
Utvändig Ø	41 mm
inner-Ø	27 mm
Utförande	bred
Norm	DIN 2084
Produktslag	Fräsdorring